



**SAM GROUP**  
 Rodac International B.V.  
 Nijverheidsstraat 1 P.O. Box 353  
 6135 KJ Sittard 6130 AJ Sittard  
 The Netherlands  
 Tel. (31)-(0)46-4582299  
 Fax (31)-(0)46-4580590

**Verklaring van conformiteit** (NL)  
 Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen EN 55015: 2013 + A1 :2015 + EN 61000-3-2 :2014 + EN 61000-3-3 :2013 + EN 61547: 2009 onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.

**RALA950**  
**Led lamp**

Sittard, 01-01-2019 F. Champavere,  
Président

**Declaration of Conformity** (GB)  
 We, the compnay Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of EN 55015: 2013 + A1 :2015 + EN 61000-3-2 :2014 + EN 61000-3-3 :2013 + EN 61547: 2009

**RALA950**  
**Led lamp**

Sittard, 01-01-2019 F. Champavere,  
Président

**Konformitätserklärung** (D)  
 Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie EN 55015: 2013 + A1 :2015 + EN 61000-3-2 :2014 + EN 61000-3-3 :2013 + EN 61547: 2009

**RALA950**  
**Led Leuchte**

Sittard, 01-01-2019 F. Champavere,  
Président

**Déclaration de Conformité** (F)  
 Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositons des directives EN 55015: 2013 + A1 :2015 + EN 61000-3-2 :2014 + EN 61000-3-3 :2013 + EN 61547: 2009

**RALA950**  
**Baladeuse a led**

Sittard, 01-01-2019 F. Champavere,  
Président

**Dichiarazione di Conformità** (I)  
 Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n EN 55015: 2013 + A1 :2015 + EN 61000-3-2 :2014 + EN 61000-3-3 :2013 + EN 61547: 2009 e di questo ci assumiamo la piena responsabilita.

**RALA950**  
**Led lamp**

Sittard, 01-01-2019 F. Champavere,  
Président

**Overensstemmelsesattest** (DK)  
 Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til EN 55015: 2013 + A1 :2015 + EN 61000-3-2 :2014 + EN 61000-3-3 :2013 + EN 61547: 2009

**RALA950**  
**Led lamp**

Sittard, 01-01-2019 F. Champavere,  
Président

**Konformitetserklæring** (N)  
 Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for verkøyet som er oppført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standardene og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelsene i EN 55015: 2013 + A1 :2015 + EN 61000-3-2 :2014 + EN 61000-3-3 :2013 + EN 61547: 2009

**RALA950**  
**Ledlamp**

Sittard, 01-01-2019 F. Champavere,  
Président

### Technical data RALA925

Description	Rechargeable, dimmable work light 3W Power-LED, pocket size
Material	Aluminium
Light source	3W Power-LED
Light output	500 Lumens max.
Battery	Li-Po 1500mAh
Rechargeable via	230V • USB
Charging indicator	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Red indicator-LED comes on: charging</li> <li>• Green indicator-LED comes on: charging complete</li> <li>• Fully charge the lamp prior to first use</li> <li>• Regularly charge the lamp (every 3 months) even if the light is not being used</li> </ul>
Charging time	±3.5 hours (if completely discharged)
Operating time	±2-10 hours (if completely charged)
IP-protection	IP54
Dimensions	106 x 48 x 36,5mm
Weight	113 g
Warranty	12-month warranty against legitimate manufacturing defects. Note: Claims resulting from misuse, incorrect use and/or wear are excluded from warranty coverage